

EMPFOHLENE DILATATIONS-ABSTÄNDE

Material	Normalabstand zwischen 2 Dilatationen	Abstand bei ausspringenden Ecken	Abstand bei einspringenden Ecken
Kupfer	6,00 m	3,00 m	1,50 m
Alu	4,00 m	2,00 m	1,00 m
Cr-Ni-Stahl	6,00 m	3,00 m	1,50 m
Cu-Ti-Zink	5,00 m	2,50 m	1,25 m
Uginox	8,00 m	4,00 m	2,00 m